


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 επιφάνεια ανίχνευσης

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN              |
| Λειτουργία εξόδου  | ανοικτή επαφή NO |
| Διαστάσεις [mm]    | 14 x 12 x 26     |

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V]                | 10...30 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]            | < 10       |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας    | Ναι        |
| Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης [ms] | 2          |

**Έξοδοι**

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                               | NPN              |
| Λειτουργία εξόδου                                | ανοικτή επαφή NO |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]         | 2                |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 300              |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                      | 5000             |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                        | Ναι              |



## Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKT3000-ANKG/AS

|                                                |                                 |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Είδος προστασίας<br>βραχυκυκλώματος            |                                 | Με παλμό         |
| Προστασία υπερφόρτωσης                         |                                 | Ναι              |
| Εύρος μέτρησης                                 |                                 |                  |
| Ευαισθησία απόκρισης                           | [mT]                            | 2                |
| Ταχύτητα προσπέρασης                           | [m/s]                           | < 5              |
| Ακρίβεια / αποκλίσεις                          |                                 |                  |
| Υστέρηση                                       | [mm]                            | 1                |
| Επαναληψιμότητα                                | [mm]                            | 0,1              |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                         |                                 |                  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                      | [°C]                            | -25...75         |
| Βαθμός προστασίας                              |                                 | IP 67            |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                            |                                 |                  |
| ΗΜΣ                                            | EN 60947-5-2                    |                  |
| Αντοχή σε κρούσεις /<br>ταλαντώσεις            | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)  |                  |
| Μηχανικά δεδομένα                              |                                 |                  |
| Επιφάνεια ανίχνευσης                           | εμπρός                          |                  |
| Σχήμα κυλίνδρου                                | κύλινδροι τραπεζοειδούς εγκοπής |                  |
| Διαστάσεις                                     | [mm]                            | 14 x 12 x 26     |
| Υλικό κατασκευής                               | Αλουμίνιο; πλαστικό             |                  |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού                    |                                 |                  |
| Οθόνη ενδείξεων                                | Ενεργοποίησης εξόδου            | 1 x LED, Κίτρινο |
| Παρατηρήσεις                                   |                                 |                  |
| Τμχ συσκευασίας                                | 1 τμχ                           |                  |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας |                                 |                  |

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A



## Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKT3000-ANKG/AS

### Σύνδεση

