


Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKN3000-BPKG/5M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 10
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]	2

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	5000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Ευαισθησία απόκρισης [mT]	3
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s]	< 5

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση [mm]	1,5
Επαναληψιμότητα [mm]	0,2

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...75
--------------------------------	----------



Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKN3000-BPKG/5M

Βαθμός προστασίας		IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 60947-5-2	
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Μηχανικά δεδομένα			
Επιφάνεια ανίχνευσης		εμπρός	
Σχήμα κυλίνδρου		κύλινδροι εγκοπής T	
Διαστάσεις [mm]		6,2 x 32 x 4,6	
Υλικό κατασκευής		PA 12-GF30	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Καλώδιο: 5 m, PPU; 3 x 0,25 mm²			
Σύνδεση			



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο