NE5007


Επαγωγικός αισθητήρας NAMUR

IEA2001-N/6m PPU

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: NE5012

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



CE


Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Λειτουργία εξόδου		κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	1
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ονομαστική τάση DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC	[V]	5...25
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1)
Έξοδοι		
Λειτουργία εξόδου		κλειστή επαφή NC
Μεγ. αντίσταση καλωδίου	[Ω]	50
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	2000
Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	1
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Κατάταξη ασφαλείας		
Μεγ. αυτοχωρητικότητα	[nF]	80
Μεγ. αυτεπαγωγή	[µH]	110
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Στήριξη		χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Περιγραφή σπειρώματος		M8 x 1

NE5007

Επαγωγικός αισθητήρας NAMUR

IEA2001-N/6m PPU

Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²	
Σύνδεση	



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε