


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: NE5001

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Λειτουργία εξόδου		κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	1
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M8 x 1

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC	[V]	5...25
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 1; (απενεργοποιημένο; αγωγίμο: > 2,1)

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου		κλειστή επαφή NC
Μεγ. αντίσταση καλωδίου	[Ω]	50
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	2000

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	1
---------------------	------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 67



Επαγωγικός αισθητήρας NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Δοκιμές / εγκρίσεις	
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Κατάταξη ασφαλείας	
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF]	80
Μεγ. αυτεπαγωγή [μH]	110
Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Στήριξη	χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	M8 x 1
Περιγραφή σπειρώματος	M8 x 1
Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Σύνδεση	



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

BU = Μπλε

Κονέκτορας: 1 x M25