


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: NF5008

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Λειτουργία εξόδου		κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1 / L = 30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής		Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής		σύνδεση με ενισχυτές μεταγωγής NV0100, NV0200 ή άλλους πιστοποιημένους με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Ονομαστική τάση DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC	[V]	5...25
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 1; (απενεργοποιημένο; αγωγή: > 2,1)

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου		κλειστή επαφή NC
Μεγ. αντίσταση καλωδίου	[Ω]	50
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	400

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
---------------------	------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
----------------------------------	--	--------------------------------


Κατάταξη ασφαλείας

Μεγ. αυτοχωρητικότητα	[nF]	230
Μεγ. αυτεπαγωγή	[μH]	120

Επαγωγικός αισθητήρας NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	M12 x 1 / L = 30
Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1
Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm ²	
Σύνδεση	



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
	Μπλε