

Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση εικόνας	[px]	680 x 480
Γωνία θέασης	[°]	78

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο
Εφαρμογή	Ενσωματωμένη λειτουργία καθρέφτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	8...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 150; (συμπερ. θέρμανση φακού)
Προστασία υπέρτασης		Ναι



Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Αισθητήρας εικόνας	¼" 4:3 VGA CMOS έγχρωμος αισθητήρας εικόνας		
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA]	700; (t = 2 ms)		
Έξοδοι			
Έξοδος βίντεο	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω		
Εύρος μέτρησης			
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm]	Απόσταση λειτουργίας	οπτικό πεδίο	
	1000	1500 x 1100	
	2000	3000 x 3200	
	5000	7500 x 5500	
Ανάλυση εικόνας [px]	680 x 480		
Κυλινδρική γωνία θέασης [°]	78		
Γωνία θέασης [°]	78		
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85		
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...125		
Βαθμός προστασίας	IP 68; IP 69K; (μεγ. 10 m βάθος νερού / μεγ. 30 λεπτά (ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)		
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-4	βιομηχανικό περιβάλλον	
	DIN EN 61000-6-2	βιομηχανικό περιβάλλον	
	UN-ECE R10		
Αντοχή σε κρούσεις		50 g	
Αντοχή σε δονήσεις	Περιοχή συχνοτήτων 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms	
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1	
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	IEC 60068-5-52		
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος [g]	313		
Διαστάσεις [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3		
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; εμπρόσθιος φακός: Κινητός φακός χημικά σκληρυνμένο		
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης; E2M210		
	Βίδες: 2 x M6 x 20		
	Ροδέλες		
	Παξιμάδια: 2 x M6, αυτασφάλισης		
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ		



Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m

Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: true



1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	U+
4	0 V