

Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/115



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση εικόνας	[px]	680 x 480
Γωνία θέασης	[°]	115

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο
--------------------------	---------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	8...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 150; (συμπερ. θέρμανση φακού)
Προστασία υπέρτασης		Ναι
Αισθητήρας εικόνας		1/4" 4:3 VGA CMOS έγχρωμος αισθητήρας εικόνας



Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/115

Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA]	700
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [ms]	2

Έξοδοι

Έξοδος βίντεο	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
---------------	--

Εύρος μέτρησης

Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm]	Απόσταση λειτουργίας	οπτικό πεδίο		
	1000	3000 x 2200		
	2000	6000 x 4400		
	5000	15000 x 11000		
Ανάλυση εικόνας [px]	680 x 480			
Κυλινδρική γωνία θέασης [°]	115			
Γωνία θέασης [°]	115			

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...125
Βαθμός προστασίας	IP 68; IP 69K; (μεγ. 10 m βάθος νερού / μεγ. 30 λεπτά (ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-4	βιομηχανικό περιβάλλον
	DIN EN 61000-6-2	βιομηχανικό περιβάλλον
	UN-ECE R10	
Αντοχή σε κρούσεις		50 g
Αντοχή σε δονήσεις	Περιοχή συχνοτήτων 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms
	PSD (g ² /Hz)	0,04...0,1
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	IEC 60068-5-52	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	313
Διαστάσεις [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; εμπρόσθιος φακός: Κινητός φακός χημικά σκληρυνμένο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης; E2M210
	Βίδες: 2 x M6 x 20
	Ροδέλες
	Παξιμάδια: 2 x M6, αυτασφάλισης

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

**Αναλογική κάμερα οχημάτων**

O2MXOOKG/A1/GM/115

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m

Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: true



1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	U+
4	0 V