


Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/115



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση εικόνας	[px]	640 x 480
Γωνία θέασης	[°]	118 x 89

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο
--------------------------	---------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	12...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 280; (με θέρμανση φακού)
Προστασία υπέρτασης		Ναι
Αισθητήρας εικόνας		1/4" 4:3 VGA CMOS έγχρωμος αισθητήρας εικόνας



Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/115

Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA]	1000
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [ms]	2

Έξοδοι

Έξοδος βίντεο	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
---------------	--

Εύρος μέτρησης

Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm]	Απόσταση λειτουργίας	οπτικό πεδίο		
	1000	3330 x 1970		
	2000	6660 x 3930		
	3000	9990 x 5900		
	4000	13310 x 7860		
	5000	16640 x 9830		
Ανάλυση εικόνας [px]	640 x 480			
Γωνία θέασης [°]	118 x 89			
Ευαισθησία φωτεινότητας [LUX]	< 0,05			
Δυναμικό εύρος [dB]	> 80			

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...100
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις

HMΣ	DIN EN 61000-6-4	βιομηχανικό περιβάλλον
	DIN EN 61000-6-2	βιομηχανικό περιβάλλον
	UN-ECE R10	
Αντοχή σε κρούσεις		50 g
Αντοχή σε δονήσεις	Περιοχή συχνοτήτων 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού	IEC 60068-5-52	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	313
Διαστάσεις [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PC/ABS; εμπρόσθιος φακός: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες από γυαλί

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Σετ συναρμολόγησης:, E2M210
	Βίδες: 2 x M6 x 20
	Ροδέλες
	Παξιμάδια: 2 x M6, αυτασφάλισης
	αντιολισθητική φλάντζα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

**Αναλογική κάμερα οχημάτων**

O2MXOOKG/A1/GM/115

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, θωρακισμένο; με συνδεδεμένο μπλεντάζ

Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: true



1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	U+
4	0 V