


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 υποδοχή σπειρώματος M3 Βάθος 5,8 mm
Ροπή σύσφιξης μέγιστο 1,2 Nm κατηγορία βίδας στερέωσης 8.8
όταν ορείχαλκος εισέρχεται σε επαφή με το ομόλογο εξάρτημα



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	NAMUR
Λειτουργία εξόδου	κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	2
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	40 x 12 x 26

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	σύνδεση με ενισχυτές μεταγωγής NV0100, NV0200 ή άλλους πιστοποιημένους με μεγ. τιμές: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
Ονομαστική τάση DC [V]	8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC [V]	5...25
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 1; (απενεργοποιημένο; αγωγή: > 2,1)

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NAMUR
Λειτουργία εξόδου	κλειστή επαφή NC
Μεγ. αντίσταση καλωδίου [Ω]	50
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	800

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	2
--------------------------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
---------	--



Επαγωγικός αισθητήρας

IN-2002-N/35m


Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [χρόνια]	4899

Κατάταξη ασφαλείας	
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF]	110
Μεγ. αυτεπαγωγή [μH]	170

Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Στήριξη	χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	40 x 12 x 26
Υλικό κατασκευής	PBT

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 35 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Σύνδεση	



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
	Μπλε