


Εξωτερικός φωτισμός

RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
-------------	--------------

Εφαρμογή

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]	Ø 106 / Ø 66; (εξωτερικός / εσωτερικός)
Σχεδίαση	δακτύλιος
Τρόπος λειτουργίας	υψηλή ένταση φωτός (παλμική, συνεχής λειτουργία μόνο με ψύξη); κανονική ισχύς φωτός (δυνατή η διαρκής λειτουργία)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	Τρόπος λειτουργίας "διαρκής λειτουργία": 800; Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός": 1400
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	875

Είσοδοι

Σκανδαλισμός	24 V PNP
--------------	----------

Εύρος μέτρησης

Κυλινδρική γωνία θέασης [°]	50
-----------------------------	----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-10...55
--------------------------------	----------



Εξωτερικός φωτισμός

RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας	IP 65
Προστασία από υπερθέρμανση	Ναι; (απενεργοποίηση μετά από 65...75 °C)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Φωτοβιολογική ασφάλεια	ρίσκο ομάδας 1; (DIN EN 62471:2008; Μην κοιτάτε την πηγή του φωτός.; κίνδυνος από την αντηλία και πρόκληση ερεθισμών; Ευθυγραμμίστε τη συσκευή για την αποτροπή της έκθεσης των ματιών στην φωτεινή πηγή.)
------------------------	--

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	486
Διαστάσεις [mm]	Ø 122 / L = 20,5
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο
Υλικό φακών	Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	συνδυαστικό LED, Τρίχρωμο
Κατάσταση φωτισμού	Κίτρινο
Λειτουργία	Πράσινο
Υπέρβαση θερμοκρασίας	Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR, μαύρο; 4 x 0,34 mm²

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



4	Σκανδαλισμός
2	Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός"