


O2M210



Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/170



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση εικόνας	[px]	640 x 480
Γωνία θέασης	[°]	170 x 117

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο
--------------------------	---------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	12...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 280; (με θέρμανση φακού)
Προστασία υπέρτασης		Ναι
Αισθητήρας εικόνας		1/4" 4:3 VGA CMOS έγχρωμος αισθητήρας εικόνας
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης	[mA]	1000
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης	[ms]	2



Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MXOOKG/A1/GM/170

Έξοδοι				
Έξοδος βίντεο		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω		
Εύρος μέτρησης				
Μέγεθος οπτικού πεδίου	[mm]	Απόσταση λειτουργίας	οπτικό πεδίο [m]	
		[m]		
		1	22,86 x 3,26	
		2	45,72 x 6,53	
		3	68,58 x 9,79	
		4	91,44 x 13,05	
		5	114,30 x 16,32	
Ανάλυση εικόνας	[px]	640 x 480		
Γωνία θέασης	[°]	170 x 117		
Ευαισθησία φωτεινότητας	[LUX]	< 0,05		
Δυναμικό εύρος	[dB]	> 80		
Συνθήκες περιβάλλοντος				
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...100		
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K		
Δοκιμές / εγκρίσεις				
ΗΜΣ		DIN EN 61000-6-4	βιομηχανικό περιβάλλον	
		DIN EN 61000-6-2	βιομηχανικό περιβάλλον	
		UN-ECE R10		
Αντοχή σε κρούσεις			50 g	
Αντοχή σε δονήσεις		Περιοχή συχνοτήτων 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms	
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1	
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού		IEC 60068-5-52		
Μηχανικά δεδομένα				
Βάρος	[g]	303		
Διαστάσεις	[mm]	Ø 55 / L = 52		
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PC/ABS; εμπρόσθιος φακός: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες από γυαλί		
Παρελκόμενα				
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Σετ συναρμολόγησης:, E2M210		
		Βίδες: 2 x M6 x 20		
		Ροδέλες		
		Παξιμάδια: 2 x M6, αυτασφάλισης		
		αντιολισθητική φλάντζα		
Παρατηρήσεις				
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ		



Αναλογική κάμερα οχημάτων

O2MX00KG/A1/GM/170

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, θωρακισμένο

Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	U+
4	0 V