




Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/W/30



- 1 φακός
2 Μονάδα φωτισμού



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	RGBW
Ανάλυση εικόνας [px]	1280 x 960
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz]	40

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Φίλτρο πόλωσης
--------------------------	----------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 300; (24V DC; με εξόδους μεταγωγής: < 400 mA)
Βαθμός προστασίας	III



Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/W/30

Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	RGBW
Μήκος κύματος [nm]	625; 525; 453
Αισθητήρας εικόνας	ασπρόμαυρος αισθητήρας εικόνας CMOS

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
----------------------------	---

Είσοδοι

Σκανδαλισμός	εξωτερικά; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; εσωτερικό
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1; (παραμετροποιήσιμες)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	1
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	100
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm]	Απόσταση λειτουργίας	οπτικό πεδίο		
	35	25 x 19		
	300	184 x 138		
	500	304 x 228		
	1000	604 x 453		
	1500	904 x 678		
	2000	1204 x 903		
	2500	1504 x 1128		
Απόσταση λειτουργίας [mm]	> 35			
Ανάλυση εικόνας [px]	1280 x 960			
Είδος φακού	Ευρυγώνιος			
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης	Ναι			
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz]	40			

Λογισμικό / προγραμματισμός

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	μέσω H/Y με ifm Vision Assistant
------------------------------	----------------------------------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet

Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet	1
Πρότυπο μετάδοσης	10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBit/s; 100 MBit/s
Πρωτόκολλο	TCP/IP; PROFINET



Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/W/30

Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.0.69	
	μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 (Class C)	
	διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.201	
	MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέτας	
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	4000
Βαθμός προστασίας		IP 65
Βαθμός ρύπανσης		2
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN IEC 61000-6-4 διάχυση παρεμβολής	βιομηχανικό περιβάλλον
	EN IEC 61000-6-2 ανοσία θορύβου	βιομηχανικό περιβάλλον
Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / όχι επαναλαμβανόμενα
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / επαναλαμβανόμενα
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Φωτοβιολογική ασφάλεια	ρίσκο ομάδας 1; (EN 62471)	
Ηλεκτρική ασφάλεια	EN IEC 61010-2-201	ηλεκτρική τροφοδοσία μόνο μέσω κυκλωμάτων PELV
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	623,3
Τρόπος συναρμολόγησης	βιδωτή συναρμολόγηση; (διαμετρής οπή M4 x 7mm)	
Διαστάσεις	[mm]	45 x 45 x 86
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; εμπρόσθιος φακός: Gorillaglas; Παράθυρο LED: PC; μπουτόν: POM	
Υλικό στεγάνωσης	FKM	
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	2,1
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	2 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	2 x LED, Κίτρινο
	Πολυλειτουργικό μπουτόν	2 x LED, Πράσινο/Κίτρινο
Στοιχεία χειρισμού	1	Πολυλειτουργικό μπουτόν
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Παρελκόμενα συναρμολόγησης	
	Τζάμια προστασίας	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/W/30

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Τσιμούχα: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
με συνδεδεμένο μπλεντάζ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



1	24 V DC
2	Ελεύθερο / είσοδος σκανδαλισμού
3	GND
4	Ελεύθερο / Ready / OUT1
5	Ελεύθερο