


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O7E-HNKG/0,20M/AS



Δέκτης σε άνω φακό



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	10; ((24 V))
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	Κόκκινο φως

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
Λειτουργία εξόδου	Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	1000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m]	0...1,5
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Όχι



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O7E-HNKG/0,20M/AS

Διαστάσεις στίγματος
αναφέρονται σε

στη μέγιστη εμβέλεια

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60

Βαθμός προστασίας IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ EN 60947-5-2

MTTF [χρόνια] 1077

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 14,4

Περίβλημα Ορθογωνικό

Διαστάσεις [mm] 20,3 x 15 x 9

Υλικό κατασκευής PA

Υλικό φακών PMMA

Ευθυγράμμιση φακού Πλευρική θέση φακών

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις Απαιτείται UL - Class 2 πηγή τροφοδοσίας

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κουμπωτό μοντάρισμα



Σύνδεση

