
O7S200

Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O7S-OOKG/0,20M/AS



Πομπός στους επάνω φακούς

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	20; ((24 V))
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος	[nm]	633
Έξοδοι		
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	1000
Εύρος μέτρησης		
Πομπός / δέκτης		πομπός
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	0...1,5
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Όχι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος	[mm]	90
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε		στη μέγιστη εμβέλεια
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	

O7S200


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O7S-OOKG/0,20M/AS

MTTF	[χρόνια]	1899
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	14,2
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	20,3 x 15 x 9
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό φακών		PMMA
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Απαιτείται UL - Class 2 πηγή τροφοδοσίας
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Καλώδιο: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κουμπωτό μοντάρισμα



Σύνδεση

