




Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O6EIFNKG/AS/4P



- 1: μεταγωγική έξοδος
2: Ευαισθησία ποτενσιόμετρου
3: Φωτεινή επίπτωση



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας [V]		10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]		7; ((24 V))
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]		850
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		NPN
Λειτουργία εξόδου		φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (επιλεγόμενη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]		2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]		100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]		1000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O6EIFNKG/AS/4P

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
-------------------------------------	----------

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 15
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
MTTF [χρόνια]	956	
Έγκριση UL	Αριθμός έγκρισης UL	E001

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	19,5
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	46 x 13 x 21
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη)
Υλικό φακών	PMMA
Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών
Υλικό στεγάνωσης	EPDM
Ροπή σύσφιξης [Nm]	0,5

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: μεταλλικό, με επικάλυψη; Τσιμούχα: EPDM



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O6EIFNKG/AS/4P

Σύνδεση



διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός