


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O6S-00KG



1 Άνοιγμα εξόδου φωτός



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	11; ((24 V))
Βαθμός προστασίας	III
Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm]	633

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	πομπός
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 10
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm]	300
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	στη μέγιστη εμβέλεια

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις


ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
MTTF [χρόνια]	2600	
Έγκριση UL	Αριθμός έγκρισης UL	E007



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O6S-00KG

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	56
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	35,4 x 13 x 21
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ABS; PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); Τσιμούχα: EPDM
Υλικό φακών		PMMA
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	0,5
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm ²		
Σύνδεση		




BN = Χρώματα κλώνων :
Καφέ
BU = Μπλε

Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

O6S-00KG

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

x: Απόσταση [mm]

y: παράγοντας πλεονάσματος απολαβής φωτός