


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 επιλογή διακόπτη και ποτενσιομέτρου κάτω από κάλυμμα Δέκτης σε άνω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Εξοδος ελέγχου λειτουργίας
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 50
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας	Ναι
Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης [mA]	10
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	250



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OAE-FPKG/T/US

Μεγ. ρεύμα φορτίου σε διπλή λειτουργία εξόδου [mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	300
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Λειτουργία χρονικού [s]	0,5...10

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 50
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	90 x 30 x 70
Υλικό κατασκευής	PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών	PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
Στοιχεία χειρισμού	Καθυστέρηση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης επιλέξιμη μέσω ροοστατικού διακόπτη	

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Γωνία στερέωσης Κατσαβίδι
-----------------------	------------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A






Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

ΟΑΕ-FPKG/T/US

Σύνδεση



2

Εξοδος ελέγχου λειτουργίας