


Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OAP-FKOA/LS500L



1 επιλογή διακόπτη και ποτενσιομέτρου κάτω από κάλυμμα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Φίλτρο πόλωσης

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC [Hz]

47...63

Τάση λειτουργίας [V]

20...250 AC/DC

Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA]

3,5

Βαθμός προστασίας

II

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

Ρελέ

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)

Αντοχή επαφών

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz]

10

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]

10

Προστασία

Όχι

βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OAP-FKOA/LS500L

Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα	[m]	8; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Ναι
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας		IP 65
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	362,874
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	90 x 30 x 70
Υλικό κατασκευής		PBT
Υλικό φακών		PMMA
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Γωνία στερέωσης
		Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A		
		

Σύνδεση

