


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-HPKG/6M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	10
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	Κόκκινο φως

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	1000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 20
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Όχι

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
--------------------------------	----------



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-HPKG/6M

Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 60947-5-2	
MTTF [χρόνια]		1067	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος [g]		275,8	
Περίβλημα		Με σπείρωμα	
Διαστάσεις [mm]		M18 x 1 / L = 68,6	
Περιγραφή σπειρώματος		M18 x 1	
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: EPDM	
Υλικό φακών		PMMA	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο	
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 2	
Παρατηρήσεις			
Παρατηρήσεις		Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Σύνδεση			



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-HPKG/6M

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

