


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

ειδικός κωδικός πελάτη



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	16
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	860

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	1000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
-----------------	--------



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 15
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Όχι

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...80
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις	
ΗΜΣ	EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια]	961

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	78
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	52,9 x 20 x 34,6
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1
Υλικό κατασκευής	1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Υλικό φακών	PEI
Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδι ασφάλισης: 1, Ανοξείδωτος χάλυβας

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	
Σημειώσεις	ειδικός κωδικός πελάτη
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A





Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Σύνδεση

