


Φωτοκυτόταρο ανάκλασης

OCP-ASI/US-100

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Δέκτης σε άνω φακό
Πομπός σε κάτω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Φίλτρο πόλωσης
Αρχή λειτουργίας	Φωτοκυτόταρο ανάκλασης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 35
Βαθμός προστασίας		II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Προστασία υπέρτασης		Ναι
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος	[nm]	660

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Λειτουργία εξόδου		φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	1500

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 5; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Ναι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος	[mm]	133




Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OCP-ASI/US-100

Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	στη μέγιστη εμβέλεια	
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
AS-i κατάταξη		
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	1
Αριθμός ID AS-i	[hex]	1
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις	[mm]	49 x 15 x 42
Υλικό κατασκευής	Χυτό κράμα ψευδαργύρου	
Υλικό φακών	PMMA	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο αναβοσβήνει
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κατσαβίδι	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		

Σύνδεση



διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

