


## Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGS-000W/LS/CUBE

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Περίβλημα

Ορθογωνικό με σπείρωμα M18

## Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC

[Hz]

47...60

Τάση λειτουργίας

[V]

20...250 AC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

&lt; 5

Βαθμός προστασίας

II; (double insulated)

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Μήκος κύματος

[nm]

633

## Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης

πομπός

Απόσταση ανίχνευσης

[m]

&lt; 20

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη

Όχι

Μεγ. διάμετρος φωτεινού  
στίγματος

[mm]

800

Διαστάσεις στίγματος  
αναφέρονται σε

στη μέγιστη εμβέλεια

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...60

Βαθμός προστασίας

IP 67

## Δοκιμές / εγκρίσεις

HMΣ

EN 60947-5-2

EN 55011 εκπομπή

Κατηγορία B



## Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGS-000W/LS/CUBE

## Μηχανικά δεδομένα

|                       |      |                             |
|-----------------------|------|-----------------------------|
| Βάρος                 | [g]  | 59,5                        |
| Περίβλημα             |      | Ορθογωνικό με σπείρωμα M18  |
| Διαστάσεις            | [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9          |
| Περιγραφή σπειρώματος |      | M18 x 1                     |
| Υλικό κατασκευής      |      | Χυτό κράμα ψευδαργύρου; PEI |
| Υλικό φακών           |      | PMMA                        |
| Ευθυγράμμιση φακού    |      | Πλευρική θέση φακών         |

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | λειτουργία | 1 x LED, Πράσινο |
|-----------------|------------|------------------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; $\leq 2$ A; γρήγορης απόκρισης |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Παρελκόμενα

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | παξιμάδι ασφάλισης: 1 |
|-----------------------|-----------------------|

## Παρατηρήσεις


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C



## Σύνδεση

Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1  $\leq 2$  A γρήγορης απόκρισης