


## Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



### Χαρακτηριστικά προϊόντος

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Είδος φωτός | Κόκκινο φως                |
| Περίβλημα   | Ορθογωνικό με σπείρωμα M18 |

### Εφαρμογή

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου     |
| Αρχή λειτουργίας         | Φωτοκύτταρο διάχυσης |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                   |      |                        |
|-------------------|------|------------------------|
| Συχνότητα AC      | [Hz] | 47...63                |
| Τάση λειτουργίας  | [V]  | 20...250 AC            |
| Βαθμός προστασίας |      | II; (double insulated) |
| Είδος φωτός       |      | Κόκκινο φως            |
| Μήκος κύματος     | [nm] | 633                    |

### Έξοδοι

|                                               |      |                                   |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Λειτουργία εξόδου                             |      | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC          | [V]  | 8                                 |
| Ρεύμα ελάχιστου φορτίου                       | [mA] | 5                                 |
| Μεγ. ρεύμα διαρροής                           | [mA] | 1,7                               |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC   | [mA] | 150; (200 (...40 °C))             |
| Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής | [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz)            |
| Συχνότητα μεταγωγής AC                        | [Hz] | 20                                |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                     |      | Όχι                               |
| Προστασία υπερφόρτωσης                        |      | Όχι                               |



## Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου


OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

| Εύρος μέτρησης                                                                                                                    |                                                                                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης                                                                                                               | [mm]                                                                             | < 100; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
| Εμβέλεια ρυθμιζόμενη                                                                                                              |                                                                                  | Όχι                                                |
| Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος                                                                                                 | [mm]                                                                             | 11                                                 |
| Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε                                                                                               |                                                                                  | στη μέγιστη εμβέλεια                               |
| Διαθέσιμη καταστολή φόντου                                                                                                        |                                                                                  | Ναι                                                |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                                                                                                            |                                                                                  |                                                    |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                                                                                                         | [°C]                                                                             | -25...60                                           |
| Βαθμός προστασίας                                                                                                                 |                                                                                  | IP 67                                              |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                                                                                                               |                                                                                  |                                                    |
| ΗΜΣ                                                                                                                               | EN 60947-5-2                                                                     |                                                    |
|                                                                                                                                   | EN 55011 εκπομπή                                                                 | Κατηγορία B                                        |
| Μηχανικά δεδομένα                                                                                                                 |                                                                                  |                                                    |
| Βάρος                                                                                                                             | [g]                                                                              | 60,5                                               |
| Περίβλημα                                                                                                                         |                                                                                  | Ορθογωνικό με σπείρωμα M18                         |
| Διαστάσεις                                                                                                                        | [mm]                                                                             | 52,6 x 19,1 x 36,9                                 |
| Περιγραφή σπειρώματος                                                                                                             |                                                                                  | M18 x 1                                            |
| Υλικό κατασκευής                                                                                                                  |                                                                                  | Χυτό κράμα ψευδαργύρου; PEI                        |
| Υλικό φακών                                                                                                                       |                                                                                  | PMMA                                               |
| Ευθυγράμμιση φακού                                                                                                                |                                                                                  | Πλευρική θέση φακών                                |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού                                                                                                       |                                                                                  |                                                    |
| Οθόνη ενδείξεων                                                                                                                   | Ενεργοποίησης εξόδου                                                             | 1 x LED, Κίτρινο                                   |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                                                                                           |                                                                                  |                                                    |
| Απαιτούμενη προστασία                                                                                                             | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης |                                                    |
| Παρελκόμενα                                                                                                                       |                                                                                  |                                                    |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                                                                                                             | παξιμάδι ασφάλισης: 1                                                            |                                                    |
| Παρατηρήσεις                                                                                                                      |                                                                                  |                                                    |
| Παρατηρήσεις                                                                                                                      | Μην το συνδέετε χωρίς φορτίο.                                                    |                                                    |
| Τμχ συσκευασίας                                                                                                                   | 1 τμχ                                                                            |                                                    |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                                                                                           |                                                                                  |                                                    |
| Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C                                                                                             |                                                                                  |                                                    |
| <div><div><div>3</div><div>2</div></div></div> |                                                                                  |                                                    |

## Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

### Σύνδεση



Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1  $\leq$  2 A γρήγορης απόκρισης