


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Objektiv
2 Wahlschalter Farbtoleranz
3 Programmwahlschalter
4 Teach-Taste

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως; Πράσινο φως; Μπλέ φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Εφαρμογή	αναγνώριση χρώματος ; λειτουργία ανάκλασης; λειτουργία διάχυσης
----------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC; (Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση: 5 Vss)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	80
Βαθμός προστασίας	II
Είδος φωτός	Κόκκινο φως; Πράσινο φως; Μπλέ φως



Αισθητήρας χρώματος

ODC-MNKG/US-100

Τυπ. διάρκεια ζωής	[h]	100000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής	[°C]	25

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		NPN
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	1000

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[m]	0,25...1; (λειτουργία ανάκλασης)
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	< 60; (λειτουργία διάχυσης ± 9)
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος	[mm]	13
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε		Απόσταση ανίχνευσης

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	0,7
------------------	-----	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...55
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό	[klx]	20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	53 x 30 x 80
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Υλικό φακών		Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



- | | |
|---|-------------------------------|
| 2 | σκανδαλισμός ενεργοποίησης AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |