


Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OER-V/OET-V



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο ανάκλασης
------------------	-----------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010
Βαθμός προστασίας	III
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	950

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m]	0,03...0,2; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	< 15; (Λευκό χαρτί 200 x 200 mm)

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...70
Βαθμός προστασίας	IP 67



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OER-V/OET-V

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
MTTF	[χρόνια]	5623
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	72
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M8 x 1
Περιγραφή σπείρώματος		M8 x 1
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Σύνδεση		



1 = πομπός
 2 = δέκτης
 Χρώματα κλώνων :
 RD = Κόκκινο
 WH = Λευκό
 screen = Θωράκιση