


## Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OEE-V/10M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OE0002

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

|             |              |
|-------------|--------------|
| Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
| Περίβλημα   | Με σπείρωμα  |

## Εφαρμογή

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
|------------------|----------------------------|

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι                                            |
| Ενισχυτές μεταγωγής             | Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010 |
| Βαθμός προστασίας               | III                                            |
| Είδος φωτός                     | Υπέρυθρο φως                                   |
| Μήκος κύματος [nm]              | 950                                            |

## Έξοδοι

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
| Προστασία υπερφόρτωσης    | Όχι |

## Εύρος μέτρησης

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Πομπός / δέκτης         | δέκτης |
| Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 1    |

## Συνθήκες περιβάλλοντος


|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |



## Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OEE-V/10M

| Δοκιμές / εγκρίσεις                     |              |                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| ΗΜΣ                                     | EN 60947-5-2 |                           |
| MTTF                                    | [χρόνια]     | 49633                     |
| Μηχανικά δεδομένα                       |              |                           |
| Βάρος                                   | [g]          | 0,126                     |
| Περίβλημα                               |              | Με σπείρωμα               |
| Διαστάσεις                              | [mm]         | M8 x 1                    |
| Περιγραφή σπειρώματος                   |              | M8 x 1                    |
| Υλικό κατασκευής                        |              | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
| Παρελκόμενα                             |              |                           |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                   |              | παξιμάδια στερέωσης: 2    |
| Παρατηρήσεις                            |              |                           |
| Τμχ συσκευασίας                         |              | 1 τμχ                     |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                 |              |                           |
| Καλώδιο: 10 m; 1 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                           |
| Σύνδεση                                 |              |                           |



WH = Χρώματα κλώνων :  
 screen = Λευκό  
 Θωράκιση