


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: O5C500

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως; Πράσινο φως; Μπλέ φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Εφαρμογή	αναγνώριση χρώματος ; λειτουργία ανάκλασης; λειτουργία διάχυσης
----------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V] 12...30 DC; (Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση: 5 Vss)
------------------	--



Αισθητήρας χρώματος

ODC-MPKG/US-100

Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	80
Βαθμός προστασίας		II
Είδος φωτός		Κόκκινο φως; Πράσινο φως; Μπλέ φως
Τυπ. διάρκεια ζωής	[h]	100000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής	[°C]	25
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	1000
Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	0,1...0,25; (λειτουργία ανάκλασης)
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	< 12,5; (λειτουργία διάχυσης ± 2)
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος	[mm]	2
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος	[mm]	4
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε		Απόσταση ανίχνευσης
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	0,7
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...55
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό	[klx]	20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	53 x 30 x 80
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Υλικό φακών		Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Αισθητήρας χρώματος


ODC-MPKG/US-100

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



- | | |
|---|-------------------------------|
| 2 | σκανδαλισμός ενεργοποίησης AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |