

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

10; ((24 V))

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN

Λειτουργία εξόδου

Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

250

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

160

Προστασία
βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας
βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης

[mm]

< 100; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]



-25...80



Φωτοκυτόταρο διάχυσης

OGT-HNKG

Βαθμός προστασίας		IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα		Με σπείρωμα	
Διαστάσεις [mm]		M18 x 1	
Περιγραφή σπειρώματος		M18 x 1	
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επνικελωμένος	
Υλικό φακών		Γυαλί	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 2	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Σύνδεση			



BN = Χρώματα κλώνων :
 BU = Καφέ
 BK = Μπλε
 μαύρο