


Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OER-V/OET-V/10M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο ανάκλασης
------------------	-----------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010
Βαθμός προστασίας	III
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	950

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m]	0,03...0,2; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	< 15; (Λευκό χαρτί 200 x 200 mm)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2
-----	--------------



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OER-V/OET-V/10M

MTTF	[χρόνια]	5623
------	----------	------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	0,2
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M8 x 1
Περιγραφή σπειρώματος		M8 x 1
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
-----------------------	------------------------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Σύνδεση



1 =	πομπός
2 =	δέκτης
	Χρώματα κλώνων :
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
screen =	Θωράκιση