


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OES-V/S 6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OE0006

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010
Βαθμός προστασίας	III
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	950

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	πομπός
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 1

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Βαθμός προστασίας	IP 67



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OES-VIS 6M

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
ΜΤΤF	[χρόνια]	49633
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M8 x 1
Περιγραφή σπειρώματος		M8 x 1
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Σύνδεση		



RD = Χρώματα κλώνων :
 screen = Κόκκινο
 Θωράκιση