


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Περίβλημα

Με σπείρωμα

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας

[V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

10; ((24 V))

Προστασία ανάστροφης  
πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

**Έξοδοι**

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου  
μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα  
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

250

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

40

Προστασία  
βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας  
βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι



## Φωτοκυτόταρο διάχυσης

OIT-FPKG/S

| Εύρος μέτρησης                                                 |                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης                                            | [mm]                 | < 600; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
| Εμβέλεια ρυθμιζόμενη                                           |                      | Ναι                                                |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                                         |                      |                                                    |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                                      | [°C]                 | -25...80                                           |
| Βαθμός προστασίας                                              |                      | IP 65                                              |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                                            |                      |                                                    |
| ΗΜΣ                                                            | EN 60947-5-2         |                                                    |
| Μηχανικά δεδομένα                                              |                      |                                                    |
| Περίβλημα                                                      |                      | Με σπείρωμα                                        |
| Διαστάσεις                                                     | [mm]                 | M30 x 1,5                                          |
| Περιγραφή σπειρώματος                                          |                      | M30 x 1,5                                          |
| Υλικό κατασκευής                                               |                      | PBT; PPO τροποποιημένο                             |
| Υλικό φακών                                                    |                      | PMMA                                               |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού                                    |                      |                                                    |
| Οθόνη ενδείξεων                                                | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο                                   |
| Παρελκόμενα                                                    |                      |                                                    |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                                          |                      | παξιμάδια στερέωσης: 2<br>Κατσαβίδι                |
| Παρατηρήσεις                                                   |                      |                                                    |
| Τμχ συσκευασίας                                                |                      | 1 τμχ                                              |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                        |                      |                                                    |
| Με κλέμες: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm |                      |                                                    |
| Σύνδεση                                                        |                      |                                                    |

