



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Εξοδος ελέγχου λειτουργίας

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

26; ((36 V))

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC

[V]

2,5

Εξοδος ελέγχου λειτουργίας

Ναι

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου ελέγχου λειτουργίας

[V]

3,5

Μεγ. φορτίο ρεύματος για έξοδο διάγνωσης

[mA]

10

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

200

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

500

Προστασία βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος

Με παλμό



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Προστασία υπερφόρτωσης	Nai
------------------------	-----

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 12
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Nai

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1
Υλικό κατασκευής	PC
Υλικό φακών	PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
-----------------------	------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Σύνδεση

