




Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJS-00KG/FO/AS



1 Μπουτόν χωρίς λειτουργία



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας [V]		10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]		< 19
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]		880
Έξοδοι		
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης		
Πομπός / δέκτης		πομπός



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJS-00KG/FO/AS

Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 5
---------------------	-----	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[χρόνια]	1759
------	----------	------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	26,6
-------	-----	------

Περίβλημα		Ορθογωνικό
-----------	--	------------

Διαστάσεις	[mm]	35 x 24 x 11
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ABS; εξάρτημα στήριξης: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS
------------------	--	--

Υλικό φακών		Γυαλί
-------------	--	-------

Ευθυγράμμιση φακού		Μετωπική θέση φακών
--------------------	--	---------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
-----------------	------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα		Βασική στερέωση: 1, E20964
-----------------------	--	----------------------------

		βίδες: 2 x M3 x 16
--	--	--------------------

		ροδέλες ασφαλείας: 2
--	--	----------------------

		Παξιμάδια: 2
--	--	--------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις		Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus
--------------	--	--

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A





Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJS-00KG/FO/AS

Σύνδεση

