


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OHS-00KG/2M

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: O8S200

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 20
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm]	660
Τυπ. διάρκεια ζωής [h]	75000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής [°C]	25

Έξοδοι

Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
------------------------	-----

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	πομπός
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 1,2
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm]	10
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	Απόσταση ανίχνευσης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...50
--------------------------------	----------



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OHS-00KG/2M

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2
-----	--------------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	26,8
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Υλικό κατασκευής		ABS
Υλικό φακών		PMMA
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC; 2 x 0,09 mm²

Σύνδεση



BN = Χρώματα κλώνων :
BU = Καφέ
Μπλε