


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OHS-00KG/0,20M/AS

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: O8S201

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 20
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm]	660
Τυπ. διάρκεια ζωής [h]	75000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής [°C]	25

Έξοδοι

Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
------------------------	-----

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	πομπός
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 1,2
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm]	10
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	Απόσταση ανίχνευσης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...50
--------------------------------	----------



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OHS-00KG/0,20M/AS

Βαθμός προστασίας

IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ

EN 60947-5-2

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

14,9

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Διαστάσεις [mm]

25,1 x 7,6 x 12,5

Υλικό κατασκευής

ABS

Υλικό φακών

PMMA

Ευθυγράμμιση φακού

Πλευρική θέση φακών

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,2 m, PVC

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

