




Πομπός φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη

OJSLOOKG/FO/AS



1 Μπουτόν



| Χαρακτηριστικά προϊόντος         |      |                            |
|----------------------------------|------|----------------------------|
| Είδος φωτός                      |      | Κόκκινο φως                |
| Laser κλάσης                     |      | 1                          |
| Περίβλημα                        |      | Ορθογωνικό                 |
| Εφαρμογή                         |      |                            |
| Αρχή λειτουργίας                 |      | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
| Ηλεκτρικά δεδομένα               |      |                            |
| Τάση λειτουργίας                 | [V]  | 10...30 DC                 |
| Κατανάλωση ρεύματος              | [mA] | < 12                       |
| Βαθμός προστασίας                |      | III                        |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας |      | Ναι                        |
| Είδος φωτός                      |      | Κόκκινο φως                |
| Μήκος κύματος                    | [nm] | 650                        |
| Τυπ. διάρκεια ζωής               | [h]  | 50000                      |
| Έξοδοι                           |      |                            |
| Προστασία υπερφόρτωσης           |      | Ναι                        |



## Πομπός φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη

OJSLOOKG/FO/AS

| Εύρος μέτρησης                      |                                                    |                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πομπός / δέκτης                     |                                                    | πομπός                                                                                                       |
| Απόσταση ανίχνευσης                 | [m]                                                | < 15                                                                                                         |
| Εμβέλεια ρυθμιζόμενη                |                                                    | Όχι                                                                                                          |
| Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος   | [mm]                                               | 24                                                                                                           |
| Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε |                                                    | στη μέγιστη εμβέλεια                                                                                         |
| Συνθήκες περιβάλλοντος              |                                                    |                                                                                                              |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος           | [°C]                                               | -10...60                                                                                                     |
| Βαθμός προστασίας                   |                                                    | IP 67                                                                                                        |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                 |                                                    |                                                                                                              |
| ΗΜΣ                                 | EN 60947-5-2                                       |                                                                                                              |
| Laser κλάσης                        |                                                    | 1                                                                                                            |
| Σημειώσεις για προστασία λέιζερ     | Προσοχή:                                           | Laser φως                                                                                                    |
|                                     | Λέιζερ κατηγορίας:                                 | 1                                                                                                            |
|                                     |                                                    | EN / IEC60825-1:2007                                                                                         |
|                                     |                                                    | EN / IEC60825-1:2014                                                                                         |
|                                     |                                                    | Συμμορφώνεται με την 21 CFR 1040 εκτός από τις αποκλίσεις σύμφωνα με τη Σημείωση Λέιζερ ν. 50, Ιούνιος 2007. |
| MTTF                                | [χρόνια]                                           | 918                                                                                                          |
| Μηχανικά δεδομένα                   |                                                    |                                                                                                              |
| Βάρος                               | [g]                                                | 27,8                                                                                                         |
| Περίβλημα                           |                                                    | Ορθογωνικό                                                                                                   |
| Διαστάσεις                          | [mm]                                               | 35 x 24 x 11                                                                                                 |
| Υλικό κατασκευής                    |                                                    | Περίβλημα: ABS; εξάρτημα στήριξης: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS                 |
| Υλικό φακών                         |                                                    | Γυαλί                                                                                                        |
| Ευθυγράμμιση φακού                  |                                                    | Μετωπική θέση φακών                                                                                          |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού         |                                                    |                                                                                                              |
| Οθόνη ενδείξεων                     | λειτουργία                                         | 1 x LED, Πράσινο                                                                                             |
| Παρελκόμενα                         |                                                    |                                                                                                              |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα               | Βασική στερέωση: 1, E20964                         |                                                                                                              |
|                                     | βίδες: 2 x M3 x 16                                 |                                                                                                              |
|                                     | ροδέλες ασφαλείας: 2                               |                                                                                                              |
|                                     | Παξιμάδια: 2                                       |                                                                                                              |
| Παρατηρήσεις                        |                                                    |                                                                                                              |
| Παρατηρήσεις                        | Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus |                                                                                                              |
| Τμχ συσκευασίας                     | 1 τμχ                                              |                                                                                                              |

## Πομπός φωτοκυττάρου λέιζερ πομπού - δέκτη

OJSLOOKG/FO/AS

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A



### Σύνδεση

