


Φωτοκυτόταρο ανάκλασης

OMP-FKOW/T/LS-500



Δέκτης στους κάτω φακούς
Πομπός στους επάνω φακούς



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Φίλτρο πόλωσης
Αρχή λειτουργίας	Φωτοκυτόταρο ανάκλασης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	24...240 AC/DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	6
Βαθμός προστασίας		II
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος	[nm]	660
Τυπ. διάρκεια ζωής	[h]	100000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής	[°C]	25

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		Ρελέ
Λειτουργία εξόδου		φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)
Αντοχή επαφών		3A / 250 V AC
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	10
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	10



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OMP-FKOW/T/LS-500

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Λειτουργία χρονικού [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα	13,5; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης	Ναι

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	< 10
----------------------	------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...40
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	198,5
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	73 x 45 x 49
Υλικό κατασκευής	ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
Υλικό φακών	PMMA
Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Άχρωμο ανοδιωμένο



OM0009



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OMP-FKOW/T/LS-500

Σύνδεση

