


Ενισχυτής οπτικών ινών

OMF-FKOW/T/LS-500



Δέκτης στους κάτω φακούς
Πομπός στους επάνω φακούς



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	24...240 AC/DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	26
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	6
Βαθμός προστασίας		II
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος	[nm]	660
Τυπ. διάρκεια ζωής	[h]	100000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής	[°C]	25

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		Ρελέ
Λειτουργία εξόδου		φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)
Αντοχή επαφών		3A / 250 V AC
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	10
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	10
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Λειτουργία χρονικού	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14



Ενισχυτής οπτικών ινών

OMF-FKOW/T/LS-500

Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 0,6; (Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη)
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	< 175; (Σε λειτουργία ανίχνευσης)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Ναι
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...40
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	204
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	73 x 45 x 49
Υλικό κατασκευής		ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
Υλικό φακών		PMMA
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Άχρωμο ανοδιωμένο		
		
Σύνδεση		
