


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJS-00KG/FO/0,15/US

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OJ5108

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Μπουτόν χωρίς λειτουργία

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 19

Βαθμός προστασίας

III

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Μήκος κύματος

[nm]

660

Έξοδοι

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJS-00KG/FO/0,15/US

Εύρος μέτρησης		
Πομπός / δέκτης	πομπός	
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 10	
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm]	1000	
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	στη μέγιστη εμβέλεια	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	0,054	
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις [mm]	35 x 24 x 11	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; εξάρτημα στήριξης: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS	
Υλικό φακών	Γυαλί	
Ευθυγράμμιση φακού	Μετωπική θέση φακών	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βασική στερέωση: 1, E20964	
	βίδες: 2 x M3 x 16	
	ροδέλες ασφαλείας: 2	
	Παξιμάδια: 2	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 0,15 m, PUR		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Hytrel 8068; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);		
Επαφές: επίχρυσες		
		



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJS-00KG/FO/0,15/US

Σύνδεση

