



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

#### Χαρακτηριστικά προϊόντος

|           |            |
|-----------|------------|
| Περίβλημα | Ορθογωνικό |
|-----------|------------|

#### Εφαρμογή

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
|------------------|----------------------|

#### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Τάση λειτουργίας [V]             | 10...55 DC   |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]         | 12; ((24 V)) |
| Βαθμός προστασίας                | II           |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι          |

#### Έξοδοι

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                               | PNP                                                     |
| Λειτουργία εξόδου                                | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη) |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]         | 2,5                                                     |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 400                                                     |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                      | 80                                                      |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                        | Ναι                                                     |
| Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος                 | Με παλμό                                                |
| Προστασία υπερφόρτωσης                           | Ναι                                                     |

#### Εύρος μέτρησης

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης [mm] | < 1300; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
| Εμβέλεια ρυθμιζόμενη     | Ναι                                |

# OP5010



## Φωτοκυτόταρο διάχυσης

OPT-FPKG

| Συνθήκες περιβάλλοντος            |                      |                   |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος         | [°C]                 | -25...80          |
| Βαθμός προστασίας                 |                      | IP 65             |
| Δοκιμές / εγκρίσεις               |                      |                   |
| ΗΜΣ                               | EN 60947-5-2         |                   |
| Μηχανικά δεδομένα                 |                      |                   |
| Περίβλημα                         |                      | Ορθογωνικό        |
| Υλικό κατασκευής                  |                      | PPO τροποποιημένο |
| Υλικό φακών                       |                      | Γυαλί             |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού       |                      |                   |
| Οθόνη ενδείξεων                   | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο  |
| Παρατηρήσεις                      |                      |                   |
| Τμχ συσκευασίας                   |                      | 1 τμχ             |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία           |                      |                   |
| Με κλέμες: ...1,5 mm <sup>2</sup> |                      |                   |
| Σύνδεση                           |                      |                   |

