



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OA5108

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκυτόταρο διάχυσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA] 12; ((24 V))

Βαθμός προστασίας II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση NPN

Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 7,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 80

Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm] < 1300; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm)



Φωτοκυτόταρο διάχυσης

OPT-FNKG

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις	[mm]	86 x 28 x 142
Υλικό κατασκευής	PPO τροποποιημένο	
Υλικό φακών	Γυαλί	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...1,5 mm²		
Σύνδεση		

