


Γωνιακό φωτοκύτταρο

OPL-DPKG/US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
-------------	-------------

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Εξοδος ελέγχου λειτουργίας
--------------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...35 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 45
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος	[nm]	660

Ἐξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2
Εξοδος ελέγχου λειτουργίας	Ναι
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200



Γωνιακό φωτοκύτταρο

OPL-DPKG/US

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-10...60
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια]	919

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	150
Διαστάσεις [mm]	65 x 10 x 106
Εσωτερική πλευρά X [mm]	54
Εσωτερική πλευρά Y [mm]	55
Εσωτερικό άνοιγμα Z [mm]	60,46
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Φακοί: Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Γωνιακό φωτοκυτόταρο

OPL-DPKG/US

Σύνδεση

