


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OSS-000A



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	20...250 AC/DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	18
Βαθμός προστασίας		II
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος	[nm]	880

Έξοδοι

Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	25
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	100
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης		Όχι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης		πομπός
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 20
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Όχι



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OSS-000A

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B
MTTF	[χρόνια]	1036
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	265
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	80 x 28 x 95
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών		Γυαλί
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Γωνία στερέωσης: 1, E20210	
	Κατσαβίδι	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...1,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5		
Σύνδεση		

