


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OSS-00KG



- 1 Χρονικό με ποτενσιόμετρο
2 Ευαισθησία ποτενσιόμετρου
Από μία δίοδο εκπομπής στο άνω και κάτω σύστημα φακών



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...55 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	20; ((24 V))
Βαθμός προστασίας		II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος	[nm]	880

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	πομπός
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 20
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις

HMΣ	EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια]	1801



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OSS-00KG

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	264
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	80 x 28 x 95
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών		Γυαλί
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Γωνία στερέωσης: 1, E20210	
	Κατσαβίδι	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...1,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5		
Σύνδεση		

