


Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: O6T201

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...50 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

30; ((24 V))

Βαθμός προστασίας

III

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

250

Βραχυχρόνιο ονομαστικό
ρεύμα εξόδου μεταγωγής

[mA]

250

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

50



Φωτοκύτταρο διάχυσης

OKT-FPKG/US-100

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης	
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	0...500; (Φωτοκύτταρο διάχυσης)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Βαθμός προστασίας	IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	IEC 801-2	βαθμίδα 4
	IEC 801-3	βαθμίδα 2
	IEC 801-4	βαθμίδα 3
	IEC 255-5	βαθμίδα 2
MTTF [χρόνια]	535	

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	65,8
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Υλικό κατασκευής	PPO τροποποιημένο
Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κατσαβίδι
	βίδες: 2 x M4 x 25
	Ροδέλες: 2
	ροδέλες ασφαλείας: 2
	Παξιμάδια: 2

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Φωτοκύτταρο διάχυσης

OKT-FPKG/US-100

Σύνδεση

