

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OTE-FNKG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: O5E502

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 με ποτενσιόμετρο
Δέκτης στους κάτω φακούς

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...55 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30; ((24 V))
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	880

Έξοδοι



Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
Λειτουργία εξόδου	φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	150
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OTE-FNKG

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό		
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι		
Εύρος μέτρησης				
Πομπός / δέκτης		δέκτης		
Απόσταση ανίχνευσης [m]		< 10		
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Ναι		
Συνθήκες περιβάλλοντος				
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...60		
Βαθμός προστασίας		IP 67		
Δοκιμές / εγκρίσεις				
ΗΜΣ		EN 60947-5-2	Κατηγορία B	
		EN 55011		
Μηχανικά δεδομένα				
Βάρος [g]		0,201		
Περίβλημα		Ορθογωνικό		
Διαστάσεις [mm]		75 x 19 x 30		
Υλικό κατασκευής		PBT		
Υλικό φακών		PMMA		
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού				
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο	
		λειτουργία	1 x LED, Πράσινο	
Παρελκόμενα				
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Γωνία στερέωσης: 1, E20441		
		Κατσαβίδι		
Παρατηρήσεις				
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία				
Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²				
Σύνδεση				



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

BU = Μπλε

BK = μαύρο



διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

