



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OLE-FPKG/LS-400

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: O5E500 + E21122

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 30

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Προστασία υπέρτασης

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποίηση)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

100; (200 (...50 °C))

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

500

Προστασία

βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας
βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης

δέκτης



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OLE-FPKG/LS-400

Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 25
---------------------	-----	------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα		Ορθογωνικό
-----------	--	------------

Διαστάσεις	[mm]	75 x 27 x 62
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PBT
------------------	--	-----

Υλικό φακών		PMMA
-------------	--	------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 7/8" / M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση