


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OMS-000W/LS-500



Δέκτης στους κάτω φακούς
Πομπός στους επάνω φακούς



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	24...240 AC/DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	6
Βαθμός προστασίας		II
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος	[nm]	880
Τυπ. διάρκεια ζωής	[h]	100000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής	[°C]	25

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
---------------------------	-----

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης		πομπός
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 50
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Όχι



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OMS-000W/LS-500

Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος	[mm]	320
-----------------------------------	------	-----

Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	Απόσταση ανίχνευσης
-------------------------------------	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...40
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	187,787
-------	-----	---------

Περίβλημα	Ορθογωνικό
-----------	------------

Διαστάσεις	[mm]	73 x 45 x 49
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
------------------	----------------------------------

Υλικό φακών	PMMA
-------------	------

Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών
--------------------	---------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
-----------------	------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Άχρωμο ανοδιωμένο



Σύνδεση

