

Φωτοκύτταρο διάχυσης

OMT-FKOA/T/LS-500



Δέκτης στους κάτω φακούς
Πομπός στους επάνω φακούς



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο διάχυσης
------------------	----------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	24...240 AC/DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	6
Βαθμός προστασίας		II
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος	[nm]	880
Τυπ. διάρκεια ζωής	[h]	50000
Θερμοκρασία αναφοράς για διάρκεια ζωής	[°C]	25

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		Ρελέ
Λειτουργία εξόδου		φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)
Αντοχή επαφών		3A / 250 V AC
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	10
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	10
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι



Φωτοκύτταρο διάχυσης

OMT-FKOA/T/LS-500

Λειτουργία χρονικού	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
---------------------	-----	---------------------

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	< 3500
---------------------	------	--------

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Ναι
----------------------	--	-----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
------------------	-----	------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...40
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	201
-------	-----	-----

Περίβλημα		Ορθογωνικό
-----------	--	------------

Διαστάσεις	[mm]	73 x 45 x 49
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
------------------	--	----------------------------------

Υλικό φακών		PMMA
-------------	--	------

Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
--------------------	--	---------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
------------	------------------


τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
--------------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Άχρωμο ανοδιωμένο



Σύνδεση

