




Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

ORE-V



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	950

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις


MTTF [χρόνια]	49633
---------------	-------



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

ORE-V

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος	[g] 59
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Υλικό κατασκευής	PPO τροποποιημένο
Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Γωνία στερέωσης: 1, E20212
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Σύνδεση	



WH = Χρώματα κλώνων :
screen = Λευκό
Θωράκιση